



LED-Akku-Leuchte 0-Version ohne Akku, 12 V, Typ: M12UCL



Bestelldaten

Bestellnummer	073210 M12UCL
GTIN	4058546361501
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Li-Ionen-Akku-Leuchten mit hoher Leuchtstärke. LED-Arbeits- und Montageleuchte.

- **Mit Drehgelenk, 300° horizontal und 180° vertikal verstellbar.**
- **Magnetfuß und große magnetischer Ablage.**

Passend für:

Milwaukee 12 V Akkus MB12.

Lieferumfang:

Akku-Leuchte ohne Akku und ohne Ladegerät.

Technische Beschreibung

Lichtstrom	1200 lm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Lichtstrom Stufe 2	800 lm
Herstellerbezeichnung	M12 UCL
Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuspannung	12 V
Akkuart	Lithium-Ion
Leuchtmittel	LED-Modul

Lichtstrom Stufe 3	600 lm
Produktnameattribut	12 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Produktart	Arbeitsleuchte