



LED-EX Stirnleuchte mit Batterie, Typ: ISHL



Bestelldaten

Bestellnummer	081330 ISHL
GTIN	4058546340452
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Explosionssgeschützte Stirnleuchte, geprüft nach geltender ATEX Richtlinie. Stirnleuchte mit zwei Lichtquellen, breites Flutlicht sowie fokussiertes Spotlicht. Flexibel einsetzbar, da sowohl ein Gummiband für die Anwendung auf Schutzhelmen als auch ein Nylonband für das Benutzen auf dem Kopf mitgeliefert werden.

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	ISHL
Energieversorgung	Batteriebetrieben
IP-Schutzart	IP 64
Gewicht	150 g
ATEX-Zone	Zone 0
Anzahl enthaltener Batterien	3
Geräteeigenschaft	Geeignet für EX-Bereich
Batterietyp	Micro, AAA
Lichtstrom	25 - 310 lm
Leuchtdauer	4 - 40 h

Produktart

Stirleuchte