

HEDI

Kabeltrommel Vollkunststoff, Typ: 50R



Bestelldaten

Bestellnummer	081103 50R
GTIN	4003644024186
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität "Made in Germany" und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Kompakte und hochwertige HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommeln mit einem Trommeldurchmesser von 250 mm, Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.

- **7-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.**
- **Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung.**
- **Einfache Wandmontage möglich.**

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien zugelassen.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Technische Beschreibung

Diagnosesystem vorhanden	ja
--------------------------	----

Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Kabelklasse	H05RR-F
Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Kabelaufbau	3G1,5
Energieversorgung	Netzbetrieben
Kabellänge	50 m
Kabelfarbe	schwarz
IP-Schutzart	IP 44
Anzahl Steckdosen	3
Nennspannung	250 V
Material Kabel	Gummi
Produktart	Kabeltrommel