

# HEDI

## Kabeltrommel Vollkunststoff, Typ: 25V



### Bestelldaten

Bestellnummer	081118 25V
GTIN	4003644024810
Artikelklasse	08B

### Beschreibung

#### Ausführung:

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität "Made in Germany" und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Preiswerte HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommel mit einem Trommeldurchmesser von 250 mm.

- **3-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.**
- **Einfache Wandmontage möglich.**

#### Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

### Technische Beschreibung

Diagnosesystem vorhanden	nein
Energieversorgung	Netzbetrieben
IP-Schutzart	IP 20

Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Kabelfarbe	rot
Nennspannung	250 V
Kabelaufbau	3G1,5
Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Material Kabel	PVC
Kabellänge	25 m
Anzahl Steckdosen	4
Kabelklasse	H05VV-F
Produktart	Kabeltrommel