

# HEDI

## Kabeltrommel Vollkunststoff für F, B, PL und CZ, Typ: 25V



### Bestelldaten

Bestellnummer	081119 25V
GTIN	4003644024827
Artikelklasse	08B

### Beschreibung

#### Ausführung:

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität "Made in Germany" und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Preiswerte HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommel mit einem Trommeldurchmesser von 250 mm.

- **3-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.**
- **Einfache Wandmontage möglich.**

Mit Steckdosen für die **Länder Frankreich, Belgien, Polen und die Tschechische Republik.**

#### Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

### Technische Beschreibung

Nennspannung	250 V
Kabelfarbe	rot
IP-Schutzart	IP 20

Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Kabelaufbau	3G1,5
Anzahl Steckdosen	4
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Material Kabel	PVC
Kabellänge	25 m
Diagnosesystem vorhanden	nein
Energieversorgung	Netzbetrieben
Kabelklasse	H05VV-F
Produktart	Kabeltrommel