

HEDI

Kabeltrommel Vollkunststoff für F, B, PL und CZ, Typ: 50V



Bestelldaten

Bestellnummer	081119 50V
GTIN	4003644024841
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität "Made in Germany" und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Preiswerte HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommel mit einem Trommeldurchmesser von 250 mm.

- **3-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.**
- **Einfache Wandmontage möglich.**

Mit Steckdosen für die **Länder Frankreich, Belgien, Polen und die Tschechische Republik.**

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Technische Beschreibung

Material Kabel	PVC
Kabelaufbau	3G1,5
IP-Schutzart	IP 20

Kabelklasse	H05VV-F
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Energieversorgung	Netzbetrieben
Kabelfarbe	rot
Anzahl Steckdosen	4
Nennspannung	250 V
Kabellänge	50 m
Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Diagnosesystem vorhanden	nein
Produktart	Kabeltrommel