

HEDI**Kabeltrommel Vollkunststoff, Typ: 50V****Bestelldaten**

Bestellnummer	081118 50V
GTIN	4003644024834
Artikelklasse	08B

Beschreibung**Ausführung:**

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität "Made in Germany" und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Preiswerte HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommel mit einem Trommeldurchmesser von 250 mm.

- **3-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.**
- **Einfache Wandmontage möglich.**

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Technische Beschreibung

Kabelfarbe	rot
Kabelklasse	H05VV-F
Anzahl Steckdosen	4

Kabelaufbau	3G1,5
Energieversorgung	Netzbetrieben
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
IP-Schutzart	IP 20
Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Diagnosesystem vorhanden	nein
Kabellänge	50 m
Material Kabel	PVC
Nennspannung	250 V
Produktart	Kabeltrommel