

HEDI

Kabeltrommel Vollkunststoff, Typ: 40B2P



Bestelldaten

Bestellnummer	081108 40B2P
GTIN	4003644024872
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität "Made in Germany" und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Große und hochwertige HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommel mit einem Trommeldurchmesser von 290 mm und zahlreichen Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.

- **7-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.**
- **Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung.**
- **Wasserabflusrrillen.**
- **Klappbarer Drehgriff für die individuelle Rechts- und Linkshand-Bedienung beim Auf- und Abwickeln.**
- **Einfache Wandmontage möglich.**
- **Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumenn zugelassen.**
- **Innovatives Design mit zahlreichen Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.**
- **Nicht leitende Vollkunststoffbauweise.**
- **Für extreme Einsatzgebiete und -umgebungen geeignet.**
- **7° Neigung der Trommel für verbesserten Wasserablauf.**
- **3 Jahre Herstellergarantie.**

Mit Personenschutzschalter PRCD-S (am Kabel montiert).

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Anzahl Steckdosen	4
Kabelklasse	H07BQ-F
Energieversorgung	Netzbetrieben
Material Kabel	Panzerkabel
Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Kabelfarbe	orange
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
IP-Schutzart	IP 54
Kabelaufbau	3G2,5
Kabellänge	40 m
Nennspannung	250 V
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Diagnosesystem vorhanden	ja
Produktart	Kabeltrommel