

Garant
Universal-Entgratwerkzeug Grundkörper, für Bohrungs-Ø d: 18,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	156770 18,5
GTIN	4067263965015
Artikelklasse	15A

Beschreibung
Ausführung:

Zum **vorder- und rückseitigen Entgraten** von Bohrungen in **einem Arbeitsgang**.

Einfache Handhabung auf allen Maschinen und **schneller Wechsel** der Entgratmesser. Das Entgratwerkzeug besteht aus **Grundkörper, Entgratmesser und Befestigungsschraube**.

Verwendung:

Geeignet für **Tisch- Ständer- bzw. Säulenbohrmaschinen, konventionelle Fräsmaschinen** und **CNC Bearbeitungszentren**. Auf stabile Aufspannverhältnisse achten. **Nicht geeignet für handgeführte Maschinen**.

Hinweis:

Messer nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte passendes Messer Nr. 156775 separat bestellen. Befestigungsschraube im Lieferumfang enthalten. Ersatz-Befestigungsschraube unter Nr. 156780 erhältlich.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	16 mm
Gesamtlänge L	125 mm
für Bohrungs-Ø	18,5 mm
Programmiermaß e	12 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,1 mm/U
passende Messergröße	5
Auskraglänge L ₁	80 mm
Innenkühlung	nein

Farbring

ohne