

**Garant**
**Messer HSS für Universal-Entgratwerkzeug, Größe: 3**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	156775 3
GTIN	4067263965053
Artikelklasse	15A

**Technische Beschreibung**

Für Grundkörper	3 - 4,5
Schneidstoff	HSS

**Anwenderdaten**

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	50 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	50 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	50 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	20 m/min	H
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet	15 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	15 m/min	M

Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	10 m/min	S
GG(G)	geeignet	25 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		