

Garant
Flächenspannfutter Form AD mit Kühlkanalbohrung, BT 30 A = 100, Spann-Ø D1: 6mm

Bestelldaten

Bestellnummer	302591 6
GTIN	4067263983910
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

Alle Schäfte hart überdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min⁻¹. **Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	6
Spann-Ø D ₁	6 mm
Auskräglänge A-Maß	100 mm
Außen-Ø D	25 mm
Aufnahme	BT 30 A = 100
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2

Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter