

**Garant**
**Flächenspannfutter Form AD mit Kühlkanalbohrung, BT 30 A = 100, Spann-Ø D1: 12mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	302591 12
GTIN	4067263983941
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Alle Schäfte hart überdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	100 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	12
Außen-Ø D	42 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Aufnahme	BT 30 A = 100
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2

Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter