

Garant
ER-Spannzangenfutter Form AD, BT 30 A = 100, für ER-Spannzangen-Größe: 16

Bestelldaten

Bestellnummer	302752 16
GTIN	4067263002536
Artikelklasse	31A

Technische Beschreibung

ER-Spannschlüssel	16
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Außen-Ø D	28 mm
für ER-Spannzangen	16
Ersatz-ER-Spannmutter	16
Spannbereich	0,5 - 10 mm
Aufnahme	BT 30 A = 100
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannzangenfutter

