



Sicherheits-Kabelaufroller, Typ: 10S



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 081192 10S |
| GTIN | 7391390467041 |
| Artikelklasse | 08A |

Beschreibung

Ausführung:

Kabelaufroller mit **geführter Auszugs- und Aufrollautomatik, Mehrfacharretierung pro Umdrehung**. Hochbruchfestes, geschlossenes **Kunststoffgehäuse**. Thermischer **Überlastschutz**, robustes H07RN-F Neopren-Kabel mit Kupplungsanschluss.

Einfache Wand- bzw. Decken-Montage mit **180° Schwenkbereich**.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1 \text{ mm}$, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Verwendung:

Verbesserte Ergonomie durch zugentlastetes Arbeiten, sowie zur Ordnungssicherung und Vermeidung von Unfall- und Verletzungsgefahr durch am Boden liegende Kabel.

Hinweis:

Federgetriebene Schlauchaufroller siehe Nr. 080066 bis 080079.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|---------------|
| Energieversorgung | Netzbetrieben |
| Material Kabel | Neopren-Gummi |
| Höhe | 313 mm |

| | |
|------------------------|----------------|
| Nennspannung | 240 V |
| Kabelaufbau | 3G2,5 |
| Nennleistung abgerollt | 3500 W |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff |
| Kabellänge | 10 m |
| Breite | 190 mm |
| Kabelklasse | H07RN-F |
| IP-Schutzart | IP 44 |
| Länge | 406 mm |
| Produktart | Kabelaufroller |