



## Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/2mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	221905 20/2
GTIN	4059782503991
Artikelklasse	28R

### Beschreibung

#### Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

### Technische Beschreibung

Ø D <sub>3</sub>	9 mm
Aufnahmegewinde M	M10
Wendeplattenschraube	229915 (T7; 0,8 Nm)
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	35 mm
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	0,9 mm
passende Wendeschneidplatte	XP.. 0603
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Wendeplattengröße	06
Anzahl Schneiden Z	2

Innenkühlung	ja
Rampinglänge L für $\alpha_{\max}$	8,2 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	1,4 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229915
---------------	--------