

Garant**Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft, Torx®-Profil: TX10/200****Bestelldaten**

Bestellnummer	625332 TX10/200
GTIN	4067263012900
Artikelklasse	61C

Beschreibung**Ausführung:**

Ergonomisch geformtes **Kraftheft** mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. **Klinge** aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz. Ab Gr. TX30 mit Sechskant für Schlüsselhilfe.

Vorteil:

Durch **Bohrung im Torx®-Profil** auch für Schrauben mit Sicherungsstift geeignet.

Technische Beschreibung

Torx®-Profil	TX10
Bohrung im Torx®-Profil	ja
Klingenlänge	200 mm
ganze Länge	290 mm
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Haltefunktion	nein
Werkstoff Klinge	Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Werkstoff Griff	2K-Haptoprene
Oberfläche	vernickelt und verchromt

Spitze	schwarz
Kappe drehbar	nein
Kugelkopf	nein
Produktart	Schraubendreher