

Garant**Werkzeughalter für Vollbohrer, PSC 63 kurz, für Schaft-Ø DS: 20mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	308585 20
GTIN	4067263002611
Artikelklasse	31A

Beschreibung

Ausführung:

- Lage des Gewindestiftes zur Kegelsenkung im Vollbohrer um 0,4 mm versetzt.
- Beim Anziehen wird der vergrößerte Anlage-Ø gegen die Anlagefläche gespannt.
- Die dadurch bessere Abstützung ermöglicht einen höheren Vorschub.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch 3 µm plangeschliffene Anlagefläche.
- Mit RFID/Balluff-Chip-Bohrung.

Verwendung:

Zur Aufnahme von allen nach DIN 6595, Teil 1 genormten Vollbohrern.

Passend für:

Alle Vollbohrer mit Zylinderschaft nach DIN 6595, Teil 1.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	70 mm
Außen-Ø D	40 mm
Aufnahme	PSC 63 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC