

Garant**Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, Form ADB, BT 30 A = 100, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303012 27
GTIN	4067263002673
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.

Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min⁻¹. Form ADB.

Mit 4 Kühlkanalbohrungen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Technische Beschreibung

Dorn-Ø d ₁	27 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	27
Auskraglänge A-Maß	100 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	27
Außen-Ø D	50 mm
Aufnahme	BT 30 A = 100
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2

Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme