

Garant**Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, Form ADB, BT 30 A = 100, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 303012 16 |
| GTIN | 4067263002659 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung**Ausführung:**

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.

Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min⁻¹. Form ADB.

Mit 4 Kühlkanalbohrungen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------|
| Dorn-Ø d ₁ | 16 mm |
| Außen-Ø D | 38 mm |
| Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 16 |
| passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 16 |
| Aufnahme | BT 30 A = 100 |
| Norm | DIN 6357 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-2 |
| Aufnahme-Norm | JIS B6339 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Form | ADB |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 μm |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Messerkopfaufnahme |