

**Garant****Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, Form ADB, BT 30 A = 100, Dorn-Ø d1: 22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303012 22
GTIN	4067263002666
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.

Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Form ADB.

Mit 4 Kühlkanalbohrungen.

**Lieferumfang:**

Inklusive Fräseranzugsschraube.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

**Technische Beschreibung**

passender Spezialschlüssel Nr. 309840	22
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Außen-Ø D	48 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	22
Aufnahme	BT 30 A = 100
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2

Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme