



## Fräs-Wendeschneidplatte X.LT..ER-D41, für Hochvorschubfräser, SC6525, Wendeplattengröße: 09mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	221927 09
GTIN	2050002058620
Artikelklasse	28E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

#### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$ .

### Technische Beschreibung

Wendeplattengröße	09
Typ	ST1400
ISO-Code Wendeschneidplatte	XDLT090408-ER-D41
Programmierradius bei $a_{p \max}$	2,01 mm
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	SC6525
Schneidstoff	HM

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,2 - 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	340 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	155 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		