

Garant**Flächenspannfutter, HSK-A 63 A = 100, Spann-Ø D1: 8mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 304309 8 |
| GTIN | 4067263014485 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung**Ausführung:**

- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

GARANT: Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Auskraglänge A-Maß | 100 mm |
| Spann-Ø D ₁ | 8 mm |
| Außen-Ø D | 28 mm |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 8 |
| Aufnahme | HSK-A 63 A = 100 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69882-4 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 |
| Form | A |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 μm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Flächenspannfutter |

Zubehör

| | |
|---|----------|
| Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 8 mm | 309900 8 |
|---|----------|