

**Garant**
**Schrumpffutter Form ADB, mit Kühlkanalbohrung, BT 50 A = 100, Spann-Ø D1: 8mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	303437 8
GTIN	4067263014416
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm (ab Ø 6).
- Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

**Norm:**

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Schrumpferlängerung Nr. 302410 – 302417, Schrumpfergeräte 354210 – 354400.

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Außen-Ø D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Aufnahme	BT 50 A = 100
Aufnahme-Norm	JIS B6339

Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter