

**Garant****Schrumpffutter, HSK-E 50, Spann-Ø D1: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308035 16
GTIN	4067263014621
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

- Hochwarmfester Stahl.
- Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm.
- Gr. 3 – 5 für Hartmetall, ab Gr. 6 für HSS und HM.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
- Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.

**GARANT:** – HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**Verwendung:**

Zum Spannen von Fräsern und Bohrern mit Zylinderschaft in Toleranz h6. Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrimpfergeräte geeignet.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 – 302416. Schrumpfergeräte Nr. 354210 – 304755.

**Technische Beschreibung**

Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Auskräglänge A-Maß	95 mm
Außen-Ø D	32 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Aufnahme	HSK-E 50

Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	E
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter