

Garant
Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung, PSC 50 kurz, Spann-Ø D1: 6mm

Bestelldaten

Bestellnummer	308562 6
GTIN	4067263014744
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
 - **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
 - **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**
- Mit Kühlkanalbohrungen und verschleißbaren Gewinden.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 – 302417. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 354450.
Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893 und Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	27 mm
Spann-Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	21 mm
Kühlkanalbohrung	verschleißbar
Auskraglänge A-Maß	75 mm
Aufnahme	PSC 50 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1

Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter