

Garant**Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, HSK-A 63 kurz, Dorn-Ø d1: 13mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	306110 13
GTIN	4067263014836
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung. HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfäsern und Messerköpfen mit Längs- oder Quernut.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube Nr. 309860.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube für Innenkühlung Nr. 309861.

Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

Technische Beschreibung

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	13
Dorn-Ø d ₁	13 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	13
Fräsdornlänge L ₃ mit Mitnehmerring	13 mm
Auskraglänge A-Maß	60 mm
Fräsdornlänge L ₄	23 mm

Außen-Ø D	28 mm
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870	13
Aufnahme	HSK-A 63 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn