



PU-Spiralschlauch 1/2 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe Ø 11×16 mm, nutzbare Schlauchlänge: 8m



Bestelldaten

Bestellnummer	080241 8
GTIN	7391390097491
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft. Temperaturbeständig von - 20/ + 60 °C.

Lieferumfang:

Inklusive **Sicherheits**-Stahl-Schnellkupplung Nr.080285 und Stahnnippel Nr.080290.

Technische Beschreibung

Material	PU-Spiralschlauch
Schlauch Außen-Ø	16 mm
Farbe	blau
Schlauch Innen-Ø	11 mm
Anschluss Stecknippel	1/2 Zoll
Anschluss Schnellkupplung	1/2 Zoll

maximaler Betriebsdruck	10 bar
nutzbare Schlauchlänge	8 m
maximaler Berstdruck	35 bar
Produktart	Schlauch

Zubehör

Nippel mit Außengewinde Set 5-teilig Anschluss- Außengewinde 1/2 Zoll	080290 1/2
Sicherheitskupplung Außengewinde Anschluss- Außengewinde 1/2 Zoll	080285 1/2