



## Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz, Schaft-Ø d1: 30mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	319007 30
GTIN	4067263014287
Artikelklasse	32V

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

#### Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

#### Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Technische Beschreibung

$l_2$	40 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Schaft-Ø d <sub>1</sub>	30 mm
$b_2$	35 mm
$l_1$	22 mm
$h_2$	29 mm
$h_1$	20 mm

b <sub>1</sub>	70 mm
h <sub>5</sub>	28 mm
h <sub>6</sub>	38 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme