



Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz, Schaft-Ø d1: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319007 16
GTIN	4067263014263
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Farbcode VDI-Schaft	VDI 16
l_2	24 mm
l_1	13 mm
h_1	12 mm
h_5	20 mm
b_1	42 mm
b_2	23 mm

h ₂	17 mm
Schaft-Ø d ₁	16 mm
h ₆	30 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme