

**Werkzeugaufnahme Form B2 radial links, kurz, Schaft-Ø d1: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319017 30
GTIN	4067263201137
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

l_1	22 mm
h_1	20 mm
b_2	35 mm
h_5	28 mm
b_1	70 mm
l_2	40 mm

h ₂	29 mm
Schaft-Ø d ₁	30 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme