

**Werkzeugaufnahme Form B2 radial links, kurz, Schaft-Ø d1: 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319017 50
GTIN	4067263201151
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

h ₁	32 mm
h ₂	41 mm
Schaft-Ø d ₁	50 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
l ₂	55 mm
b ₁	100 mm

b_2	50 mm
h_5	36 mm
l_1	30 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme