

**Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz, Schaft-Ø d1: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319007 40
GTIN	4067263014294
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

h_1	25 mm
h_2	25 mm
b_2	42,5 mm
Schaft-Ø d_1	40 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
l_2	44 mm
h_5	32,5 mm

b ₁	85 mm
l ₁	22 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme