



Werkzeugaufnahme Form B2 radial links, kurz, Schaft-Ø d1: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319017 20
GTIN	4067263201120
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

h_1	16 mm
h_5	25 mm
l_1	16 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
Schaft-Ø d_1	20 mm
b_1	55 mm

h_6	30 mm
l_2	30 mm
h_2	22 mm
b_2	30 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme