

**Werkzeugaufnahme Form B2 radial links, kurz, Schaft-Ø d1: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319017 16
GTIN	4067263201113
Artikelklasse	32V

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**Verwendung:**

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

$h_2$	17 mm
$b_1$	42 mm
$b_2$	23 mm
$h_1$	12 mm
Schaft-Ø $d_1$	16 mm
$h_5$	20 mm

$l_1$	13 mm
$h_6$	30 mm
$l_2$	24 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 16
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme