

**Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz, Schaft-Ø d1: 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319007 50
GTIN	4067263201106
Artikelklasse	32V

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**Verwendung:**

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>1</sub>	32 mm
h <sub>2</sub>	41 mm
h <sub>5</sub>	36 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
Schaft-Ø d <sub>1</sub>	50 mm

Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
l <sub>1</sub>	30 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme