

**Werkzeugaufnahme Form B2 radial links, kurz, Schaft-Ø d1: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319017 40
GTIN	4067263201144
Artikelklasse	32V

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**Verwendung:**

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

b <sub>2</sub>	42,5 mm
b <sub>1</sub>	85 mm
h <sub>5</sub>	32,5 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>2</sub>	25 mm
Schaft-Ø d <sub>1</sub>	40 mm

$l_1$	22 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
$l_2$	44 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme