

**Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz, Schaft-Ø d1: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319027 30
GTIN	4067263201182
Artikelklasse	32V

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**Verwendung:**

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

$h_6$	38 mm
$h_1$	20 mm
$b_1$	70 mm
$l_2$	40 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
$h_5$	28 mm
Schaft-Ø $d_1$	30 mm

$l_1$	22 mm
$b_2$	35 mm
$h_2$	29 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme