

**Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz, Schaft-Ø d1: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319037 40
GTIN	4067263201243
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

l_2	44 mm
b_1	85 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
b_2	42,5 mm
h_5	32,5 mm

h_1	25 mm
Schaft-Ø d_1	40 mm
l_1	22 mm
h_6	48 mm
h_2	25 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme