



Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz, Schaft-Ø d1: 50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319037 50
GTIN	4067263201250
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

h_2	41 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
h_6	60 mm
h_1	32 mm
b_1	100 mm

Schaft-Ø d ₁	50 mm
h ₅	50 mm
l ₁	30 mm
b ₂	50 mm
l ₂	55 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme