

**Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz, Schaft-Ø d1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319027 20
GTIN	4067263201175
Artikelklasse	32V

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**Verwendung:**

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

$l_2$	30 mm
$b_1$	55 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
Schaft-Ø $d_1$	20 mm
$h_1$	16 mm
$h_2$	22 mm
$h_5$	25 mm

$h_6$	30 mm
$b_2$	30 mm
$l_1$	16 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme