



## Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz, Schaft-Ø d1: 50mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	319027 50
GTIN	4067263201205
Artikelklasse	32V

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

#### Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

#### Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Technische Beschreibung

b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
l <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
h <sub>2</sub>	41 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50

h <sub>1</sub>	32 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
Schaft-Ø d <sub>1</sub>	50 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme