

**Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz, Schaft-Ø d1: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319037 30
GTIN	4067263201236
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d ₁	30 mm
l ₁	22 mm
h ₆	38 mm
h ₅	28 mm
b ₂	35 mm

l_2	40 mm
h_1	20 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
b_1	70 mm
h_2	29 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme