

Garant**Profilräumeinsatz Innenvierkant metrisch $\varnothing d = 12$ mm, WC/C, Vierkant: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	293054 4
GTIN	4067263013853
Artikelklasse	29L

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Hochleistungsbeschichtung (Wolframcarbid/Kohlenstoff). Optimierte Geometrie der Schneide (Hohlkehlenform) für das Profilräumen in rostfreien Stählen.

Verwendung:

Zur Herstellung von Profilen **in einem Arbeitsgang**.

Passend für:

Profilräumhalter Nr. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Hinweis:

- **Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.**
- **Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.**

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	4 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f in INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm
L	9 mm

Toleranz	+ 0,07 bis + 0,09 mm
Profil	Vierkant
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Beschichtung	WC/C
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug