

**Garant****Profilräumeinsatz Innenvierkant metrisch  $\varnothing d = 8$  mm, WC/C, Vierkant: 5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	293051 5
GTIN	4067263013846
Artikelklasse	29L

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Hochleistungsbeschichtung (Wolframcarbid/Kohlenstoff). Optimierte Geometrie der Schneide (Hohlkehlenform) für das Profilräumen in rostfreien Stählen.

**Verwendung:**

Zur Herstellung von Profilen **in einem Arbeitsgang**.

**Passend für:**

Profilräumhalter Nr. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Hinweis:**

- **Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.**
- **Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.**

**Technische Beschreibung**

L	11 mm
Schlüsselweite	5 mm
Vorschub f in INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Schneidstoff	HM

Toleranz	+ 0,08 bis + 0,1 mm
Profil	Vierkant
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Beschichtung	WC/C
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug