

**Werkzeugaufnahme Form B6 radial links, lang, Schaft-Ø d1: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319057 30
GTIN	4067263201335
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
h_1	20 mm
b_1	100 mm
l_1	22 mm
Schaft-Ø d_1	30 mm
h_5	28 mm

h ₂	29 mm
b ₂	65 mm
l ₂	40 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme