



Werkzeugaufnahme Form B6 radial links, lang, Schaft-Ø d1: 40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319057 40
GTIN	4067263201342
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

l_2	44 mm
b_1	118 mm
Schaft-Ø d ₁	40 mm
b_2	75,5 mm
h_2	25 mm
l_1	22 mm

h ₁	25 mm
h ₅	32,5 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme