

**Pendelauflage geriffelt, Außengewinde, rückschwenkend, Gewinde M: M10****Bestelldaten**

Bestellnummer	370061 M10
GTIN	4059245309511
Artikelklasse	37K

Beschreibung**Ausführung:**

- **Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.**
- **Kugel gegen Verdrehen gesichert.**

Selbstständiges Rückstellen in Ausgangsposition.

Mit Außengewinde.

Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

Hinweis:

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085 – 370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M10
maximale Belastbarkeit (statisch)	32 kN
Außen-Ø D	14 mm
Höhe H ₂	15 mm

H ₁	25 mm
Produktart	Pendelauflage