



## Pendelauflage plan, Außengewinde, rückschwenkend, Gewinde M: M12



### Bestelldaten

Bestellnummer	370060 M12
GTIN	4059245309474
Artikelklasse	37K

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.
- Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Selbstständiges Rückstellen in Ausgangsposition.

Mit Außengewinde.

#### Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

#### Hinweis:

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085 – 370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

### Technische Beschreibung

maximale Belastbarkeit (statisch)	64 kN
Außen-Ø D	20 mm
Gewinde M	M12
H <sub>1</sub>	36 mm

Höhe H <sub>2</sub>	18 mm
Produktart	Pendelauflage