



## Pendelauflage geriffelt, Außengewinde, rückschwenkend, Gewinde M: M6



### Bestelldaten

Bestellnummer	370063 M6
GTIN	4059245309627
Artikelklasse	37K

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.
- Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Selbstständiges Rückstellen in Ausgangsposition.  
Mit Außengewinde.

#### Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

#### Hinweis:

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085 – 370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

### Technische Beschreibung

Länge 1	36 mm
Außen-Ø D	26 mm
Kragenlänge L <sub>2</sub>	10 mm
maximale Belastbarkeit (statisch)	64 kN

Gewinde M	M6
H <sub>1</sub>	13 mm
Höhe H <sub>2</sub>	9 mm
Produktart	Pendelaufgabe