



## Pendelauflage plan, Außengewinde, rückschwenkend, Gewinde M: M8



### Bestelldaten

Bestellnummer	370062 M8
GTIN	4059245309580
Artikelklasse	37K

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.
- Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Selbstständiges Rückstellen in Ausgangsposition.

Mit Außengewinde.

#### Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

#### Hinweis:

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085 – 370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

### Technische Beschreibung

Kragenlänge L <sub>2</sub>	12 mm
Länge 1	40 mm
Außen-Ø D	30 mm
Gewinde M	M8

maximale Belastbarkeit (statisch)	90 kN
Höhe H <sub>2</sub>	12 mm
H <sub>1</sub>	18 mm
Produktart	Pendelaufgabe